

## システムキッチン

# 「THE CRASSO(ザ・クラッソ)」8月1日(金)発売

～新たな扉カラー追加でインテリアトレンドのグレー系の空間を実現～

TOTO株式会社(本社:福岡県北九州市、社長:田村 信也)は、システムキッチン「ザ・クラッソ」の扉カラー2色と「マグネット対応パネル」や「コンセント付き2段引き出し」などのアイテムを追加し、2025年8月1日(金)に発売します。

「ザ・クラッソ」は「美しい、使いやすい、きれい」をコンセプトに、デザインとテクノロジーを融合させた様々なアイテムを搭載しています。今回の品揃えで、よりトレンドに合わせたコーディネートが広がります。

今回は、インテリアトレンドであるグレー系の扉カラーをお求めやすい価格帯に2色追加します。空間のアクセントとなる「フォスダークグレー」と木目と合わせやすいあたたかみある「フォスグレー」を品揃えしグレイッシュな空間を実現します。また、キッチンパネルにはマグネット収納を取り付けられ、汚れもふき取りやすい「マグネット対応パネル」や調理家電が手元で手軽に使用できる「コンセント付き2段引き出し」などのアイテムを追加します。

そのほか、これまでの間口600mmに加えてサイズがコンパクトになった間口450mmの「食器洗い乾燥機P(フロントオープン・ナノイーX・フル扉材)」、洗剤自動投入(オートドス)などの機能を搭載した間口600mm「食器洗い機Miele(フロントオープン・オートドス・扉材)」の他、間口450mm「食器洗い機Miele(フロントオープン・扉材)」など、人気のフロントオープン食洗機の品揃えを拡充します。また「フック式ツールスタンド」や「仕切り付きバー」で収納機能を充実させました。

TOTOは「きれいと快適・健康」「環境」を両立するTOTOらしい水まわり商品「サステナブルプロダクツ」を普及させることにより、地球環境に配慮した、豊かで快適な社会の実現に貢献していきます。



### 【写真セット】

I型(2550mm)

扉カラー:フォスダークグレー

カウンター:クリスタルスノー

写真セット希望小売価格:2,432,760円

(税込、組立費別途)

写真の高解像度データは、下記URLの当該ニュースリリースよりダウンロードいただけます。

<https://jp.toto.com/company/press/>



reddot winner 2023  
best of the best

受賞対象は、カウンター、スクエアすべり台シンク  
水ほうき水栓LF、タッチレス「きれい除菌水」生成器

### 新商品の特長

- ①お求めやすい価格帯に扉カラー新色2色「フォスダークグレー」「フォスグレー」追加
- ②マグネット収納が取り付けられ、汚れがふき取りやすい「マグネット対応パネル」追加
- ③調理家電が手軽に使用できる「コンセント付き2段引き出し」追加
- ④食器洗い乾燥機P・食器洗い機Miele品揃え
- ⑤「フック式ツールスタンド」・「仕切り付きバー」のアイテム追加で収納機能を充実

希望小売価格(税込／組立費別途)				
ザ・クラッソ I型 間口:2550mm				
基本プラン 91.0万円～	おすすめプラン 116.5万円～	クリスタルプラン 136.3万円～	機能充実プラン 166.8万円～	マンションリモデルプラン 110.3万円～

## 新商品の特長

### 扉カラー新色2色




#### 扉カラー:フォスグレー

ニュアンスカラーを効かせた、軽さのあるグレイッシュな空間

インテリアトレンドのグレー系の新色2色の扉カラーをお求めやすい価格帯に追加しました。ほのかに抑揚のある柄やパール感で、使いやすい中でも表情がしっかりとある、こだわりのモルタル調のデザインの扉です。

#### フォスダークグレー



空間のアクセントとなる  
ダークグレー

#### フォスグレー




木目と合わせやすい  
あたたかみあるグレー

### マグネット対応パネル



キッチンパネルのラインアップに、汚れがふき取りやすく、マグネット収納も取り付けられる「マグネット対応パネル」を追加しました。



### コンセント付き2段引き出し(オプション)



調理家電を手元で手軽に使用することができる2口コンセント付きキャビネットを追加しました。




シルバー



ブラック

## 食器洗い乾燥機P／食器洗い機Miele


昨年度発売した間口600mmの「食器洗い乾燥機P(フロントオープン・ナノイーX・フル扉材)」に加え、サイズがコンパクトになりお求めやすくなった間口450mmの「食器洗い乾燥機P(フロントオープン・ナノイーX・フル扉材)」を発売します。朝昼の2回分のまとめ洗いや夕食時の食器なども一度に洗うことができます。また合わせて洗剤自動投入(オートドス)や使用後にドアが自動で開くAutoOpen乾燥を搭載した間口600mm「食器洗い機Miele(フロントオープン・オートドス・扉材)」や間口450mm「食器洗い機Miele(フロントオープン・扉材)」を品揃えします。



間口450mm 食器洗い乾燥機P  
(フロントオープン・ナノイーX・フル扉材)



フル扉材仕様で  
システムキッチンに  
溶け込みます




間口600mm 食器洗い機Miele  
(フロントオープン・オートドス・扉材)



間口450mm 食器洗い機Miele  
(フロントオープン・扉材)

## フック式ツールスタンド、仕切り付きバー (オプション)



### フック式ツールスタンド

よく使う長めのツール類を立てて収納し、出し入れがしやすくなります。(2段引き出しの上段でご使用いただけます。)




### 仕切り付きバー

なべ類用の大容量スペースを効率的に仕切って収納できます。(コンロ用2段引き出しの下段でご使用いただけます。)



## 3口IHヒーターP(換気連動・匠加熱IH・ラッキンググリル・省エネナビ・ワイド)


匠加熱IHは、1つのインバーター(IHヒーターの内部の部品)で10個の加熱コイルを制御する新しい加熱方式を採用しています。主に6つの加熱パターンを切り替えていくことで、鍋の種類、煮込み調理、焼き物調理等の状態を判断して各加熱コイルの中央と外側の加熱位置を自動で切り替え、きめ細やかな加熱調整を実現します。



匠加熱IH



## クリスタルカウンター




「クリスタルカウンター」の素材は透明度の高いエポキシ樹脂です。表面をつや消し仕上げにすることで、すりガラスのような美しい質感を実現しています。簡単なお手入れで“きれい”を保つこともでき、熱や衝撃にも強い素材です。

透明素材が柄をやわらかく浮かび上がらせる「柄入り」と、カウンターの端部にクリアエッジ仕上げを施した「単色」の全12色を品揃えしています。


### カラーバリエーション全12色



カラカッタカレ



白風(しらなぎ)



霞(かすみ)



ラールブル



葉の音(はのね)



花吹き(はなぶき)




クリスタルスノー



クリスタルグレー




クリスタルグレイジュ



クリスタルパールグリーン



クリスタルライトピンク




クリスタルダルグレー

## タッチレス水ほうき水栓LF


タッチレス水ほうき水栓LFは、水栓側面にセンサーを配置しているため手をかざしやすく、作業のペースを崩さず水を出し止めできます。手に付いた泡や水滴などで水栓を汚しにくくお手入れも簡単です。空間にあわせて3色からお選びいただけます。




### 3色のカラーバリエーション



クロムめっき



ブラッシュドニッケル



ブラッシュドブラック

## タッチレス「きれい除菌水」生成器

タッチレス「きれい除菌水」生成器はセンサーに手をかざして、「きれい除菌水」を噴霧できます。「きれい除菌水」をふきかけることで、網かごのヌメリを抑え、まな板や包丁の除菌ができ、ふきんの黄ばみやニオイも抑えられ手軽にきれいなが長持ちします。時間が経つともとの水に戻る環境にやさしい水です。



網かごきれい



まな板・包丁きれい



ふきんきれい

### きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。



### きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るので環境にも安心です。



1. 水から自動で生成



2. 洗剤や薬品は不使用



3. 時間がたつともとの水に戻る

※1 きれい除菌水の除菌効果 試験機関: (一財)北里環境科学センター 試験方法: 電解水の除菌効力試験 除菌方法: 電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果: 99%以上(実使用での実証結果ではありません) 効果効能: 「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 報告書No.: 北生発22\_0017号

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。(浴室は水道水のみ)

※3 きれい除菌水の品質安全性 試験機関: (一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法: 電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体: 電解した水道水/電解水の原水回収後の水/寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果: 水道水質基準を100%順守 報告書No.: 14005157号/14008539号/14007262号

※4 きれい除菌水の原水回収特性 試験機関: (一財)日本食品分析センター/(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法: 電解水の原水回収特性試験 検体: 電解した水道水 試験結果: 約2時間にて原水回収 報告書No.: 11083504001-02号/14008539号

※5 きれい除菌水の分解効果 試験機関: (一財)日本食品分析センター/(株)東レリサーチセンター 試験方法: オレイン酸の電解水による分解試験/タンパク質分解立証試験 検体: オレイン酸(電解水浸漬)/BSA(電解水浸漬) 試験結果: 95%以上分解(実使用での実証結果ではありません) /79%分解(実使用での実証結果ではありません) 報告書No.: 11054610001-01号/H208193-2

※6 きれい除菌水の漂白効果 試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験方法: 実家の色素成分における「きれい除菌水」の漂白効果 検体: ウロピリン水溶液(電解水浸漬) 試験結果: 50%以上漂白(実使用での実証結果ではありません) 報告書No.: 14115323001-01号

※7 きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関: (一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法: 電解水の有効塩素濃度測定試験 検体: 電解した水道水 試験結果: 5ppm(WHO飲料水水質ガイドライン値)以下 試験No.: 14005157号

## 商品紹介サイト

THE CRASSO

[https://jp.toto.com/products/kitchen/new\\_kitchen\\_crasso2508/](https://jp.toto.com/products/kitchen/new_kitchen_crasso2508/)



役立つ情報が  
手に入る!

いつでも気軽に  
相談できる!

信頼できるお店が  
みつかる!



# TOTOあんしんリモデル



リモデルはTOTOが提案する一歩先のリフォーム [URL] <https://jp.toto.com/reform/about/anshin/>

## 共通価値創造戦略 TOTO WILL2030

### きれいと快適・健康



### 環境



### 人とのつながり



「社会的価値・環境価値」と「経済価値」を同時に実現する共通価値創造戦略 TOTO WILL2030 では、「きれいと快適・健康」「環境」「人とのつながり」に取り組むべき重要課題「マテリアリティ」としてサステナビリティ経営を強化し、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」にも貢献していきます。

<https://jp.toto.com/company/profile/philosophy/managementplan>