

# 「ウォシュレット」が取り付け可能か確認しましょう。

浴室内にトイレがあるタイプの場合、ウォシュレットは設置できません。


## CHECK 1 トイレ内の電源は？

●トイレ内に電源コンセントはありますか？ またコンセントの位置は便器の近くにありますか？

電源コードは向かって左側です。詳細は図をご確認ください。既設のコンセントをご使用いただく場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。電源コードの長さは約1.0mです。コンセントは本体コード取出口から0.8m以内の壁面に付けてください。※アース接続が必要です。アース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。

電源がない場合 ➡ 電源工事がが必要です。

〈コード位置〉



## CHECK 2 トイレ内の寸法は？

●各種取り付けに必要な寸法は以下のとおりです。

〈密結タイプ〉




機種	A寸法	B寸法	C寸法
KWシリーズ	255以上※1	325以上※2	300以上※3
KMシリーズ	255以上※1	325以上※2	300以上※3 (一機種の場合)
KS	260以上	330以上※2	-
K	345以上	330以上※2	-

(単位:mm)

※トイレ内の止水栓が奥側下方に設置されている場合があります。お客様では取り付けが難しいことがあります。  
 ※1 ワンピース便器タイプの場合は340mm以上です。※2 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。  
 ※3 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。

〈隅付タイプ〉



機種	タンク位置	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法
KWシリーズ	左側	400以上	325以上※5	300以上※4	230以上※6	550以上
	右側	255以上	400以上			
KMシリーズ	左側	380以上	325以上※5	300以上※4 (一機種の場合)		
	右側	255以上	380以上			
KS	左側	370以上	330以上※5	-		
	右側	260以上	370以上※5	-		
K	左側	430以上	330以上※5	-		
	右側	345以上	370以上※5	-		

(単位:mm)


※4 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。 ※5 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。  
 ※6 230未満の場合は、取り付けできないことがあります。詳細は当社お客様相談室へお問い合わせください。

## CHECK 3 便器のサイズは？


このカタログに記載のウォシュレットは、国内メーカーのほとんどのJIS規格便器に取り付けできるエロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座です。

エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座をレギュラーサイズ(普通)の便器に取り付ける場合

便器サイズ




便座サイズ



便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器のフチが見えることがあります。


※陶器には多少の寸法公差があります。 ※ウォシュレット取り付け時は、便座取り付け穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離もあわせてご確認ください。 ※C417(旧公団)便器、CS510BM便器には取り付けできません。(C417R便器には取り付けできます。) ※他社製便器に取り付ける場合、適合寸法(左図参照)通りであっても便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。 ※C14・C21便器に取り付ける場合ですき間が気になるときは、別売りのスペーサー(TCH1V3R/希望小売価格¥5,250)をご用意しています。詳細は、当社技術相談室にお問い合わせください。 ※便座一体形便器には、取り付けできません。

## ●給水位置の確認



ロータンク接続用  
フレキホースをご購入ください。

## ●ロータンク接続用フレキホース



品番	長さ	希望小売価格	JANコード
TCA485	500mm	¥2,250	4940577940414

※既設の給水管を切断して使用する場合は、パッキンをご購入ください。




## ●パッキン

品番	希望小売価格
TH93089E	¥120

※1 ロータンクの側面からフレキホースが出ているタイプについて、長期間ご使用のものは新しいフレキホースに取り替えてください。

## ●止水栓と分岐金具の確認



止水栓と分岐金具が一体の場合、  
分岐金具を合わせてご購入ください。



## ●分岐金具

品番	希望小売価格	JANコード
TCA358	¥3,100	4940577974662

ウォシュレットの取り付けは必ず  
専門の施工業者にご相談願います。


## 給水ホースの長さが不足する場合

- 給水ホースの長さは約950mmです。給水ホースの長さが足りない場合は、下表の中から適切な長さのホースをご購入ください。
- 右隅付タンクで給水が向かって右壁の場合は給水ホースの長さが足りません。中継アダプタ(品番:TCA58R)が必要となります。

品番	長さ	希望小売価格	JANコード
TCA344	1180mm	¥4,700	4940577974754
TCA345	1480mm	¥4,900	4940577974761
TCA346	1980mm	¥5,150	4940577974778

## 他社製便器にウォシュレットを取り付ける場合

便器取付穴をご確認ください。便器取付穴の深さと径が下表の場合は、同梱のベースプレート固定部材だけで施工しないでください。ウォシュレットの外れ防止のための専用部材をご購入ください。



便器取付穴		品番	希望小売価格
深さ(mm)	径		
36以下	φ19~21	TCA312	¥710
36~80	—		
70~110	(測定不要)	TCA310	¥930

※詳細は当社お客様相談室へお問い合わせください。

## 寒冷地の場合(施工業者様へ)

ウォシュレットは寒冷地仕様になっておりません。必ず室内暖房器の併用などで器具の凍結対策をお願いします。