


水圧に関する注意事項




シャワーを浴びる際には、吐水時の水の勢いが重要です。TOTOではシャワーを浴びる際の適正吐水流量・必要水圧を表のように推奨しています。

シャワーヘッドの必要水圧一覧 (イメージ)

※ 各種シャワーヘッドの必要水圧は、2ページ目をご覧ください

シャワーヘッド	適正吐水流量の下限值 (L/min)	適正吐水流量の下限值 必要水圧 (MPa)
コンフォートウエーブシャワー (1モード)	5	0.05
エアインシャワー	5	0.07
スプレーシャワー	7	0.05
ワンダービートシャワー	5	0.07



『適正吐水流量の下限值』を確保するために必要な水圧を『適正吐水流量の下限值必要水圧』として上記表に記載しています。

- ・『適正吐水流量』とは(一社)日本バルブ工業会の定める方法に基づき、社内モニターで測定した「使いやすいと感じる流量」です。
『最適流量』とは「一番使いやすいと感じる流量」です。
個人差がありますので、ここに示す数値は一つの目安としてご参照ください。
- ・『低水圧用シャワー』
本品は低水圧用のため0.1MPa以上の水圧では使用できません。
破損する場合があります。

シャワーヘッドの必要水圧一覧

※1)適正吐水流量の下限値とは・・・使いやすいと感じる流量の下側の限界流量のことです。
 ※2)適正吐水流量の下限値必要水圧とは・・・適正吐水流量の下限値を確保するために必要な水圧のことです。

シャワーヘッドの種類	製品品番	シャワー組合せ水栓タイプ	適正吐水流量の 下限値※1 (最適流量)(L/min)	適正吐水流量の 下限値必要水圧※2 (MPa)	シャワーの特徴	
エアイン (めっき)		THC7C	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	空気を混入することで 節水効果を高めました
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
		THYC60C THYC60CH	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	空気を混入することで 節水効果を高めました
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
コンフォートウエーブ (めっき)		THC69C	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	「節水」と「適度な刺激感」を両 立したシャワーです。
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.1	
		THC70C	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.05	「節水」と「適度な刺激感」を両 立したシャワーです。
タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能			0.07			
		THC71C	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.05	「節水」と「適度な刺激感」を両 立したシャワーです。
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
コンフォートウエーブ		THYC78	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.05	「節水」と「適度な刺激感」を両 立したシャワーです。
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
		THC79	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	「節水」と「適度な刺激感」を両 立したシャワーです。
タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能			0.1			
ワンダービート (めっき)		THC10C	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	より刺激の強い マッサージシャワーです
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.1	
ワンダービート		THYC10R	サーモスタット シャワー金具	5 (8.5)	0.07	より刺激の強い マッサージシャワーです
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.1	
エアイン		THYC48 THYC48H	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	空気を混入することで 節水効果を高めました
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
節水シャワー		THY717#NW1 THY717HR#NW1 THY717	サーモスタット シャワー金具	7 (8.5)	0.05	スタンダードなシャワーです
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
ビタCシャワー-2		THY718-2R	サーモスタット シャワー金具	7 (8.5)	0.07	水道水中の塩素を ビタミンCで低減し、 やさしい水を作ります
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.1	
低水圧用 シャワー ※低水圧域0.05~0.1MPa未満での 使用に特化したシャワー		THY731 THY731HR	サーモスタット シャワー金具	4.5 (6)	0.05	水圧が低くても勢いのある シャワーが楽しめます ※低水圧用のため、水圧0.1MPa未 満でご使用ください。
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
ワンダービート クリック (めっき)		THC8C	サーモスタット シャワー金具	5 (8.5)	0.07	より刺激の強い マッサージシャワーです
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.1	
エアインクリック (めっき)		THC57C THYC57CH	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	エアインシャワーに手元 開閉ボタン付でさらに 節水効果があります
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	
ワンダービート クリック		THC14 THYC14H	サーモスタット シャワー金具	5 (8.5)	0.07	より刺激の強い マッサージシャワーです
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.1	
エアインクリック		THC49 THYC49H	サーモスタット シャワー金具	5 (6.5)	0.07	エアインシャワーに手元 開閉ボタン付でさらに 節水効果があります
			タッチスイッチ水栓 軽く押すだけで吐水・止水可能		0.07	