

CS880B/CS880BU/CS880BRU ▶ G G

既設便器：CS880B/CS880BU/CS880BRU 取替おすすめ便器：G G (CS890B) を選択

取替え時の便器部比較・注意点

CS880B/CS880BU/CS880BRU

例) CES9435R (CS890B)



排水心	200 mm
洗浄水量	大：10L 小：なし
便座サイズ	エロンゲート

排水心	200 mm
洗浄水量	大：4.8L 小：3.6L eco小：3.4L
便座サイズ	エロンゲート

設置時のご注意


- 取替便器の最低必要水圧（流動時）：0.05MPa
従来のタンク式トイレと同等条件です。
- 既設便器の排水心は200mmですので、排水心200mm便器（CS890B）での対応となります。
- 便器の高さは10mm高くなります。
- 総合セット品番はCES94〇〇/Rタイプを選定ください。
- この取替便器設置には排水管の60mm立ち上げが必要です。
- 既設便器は床下接着です。
- 既設便器の設置跡や固定穴が取替便器で隠れない場合は、床材の張り替えをおすすめします。
- 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れの時の取り外しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

給水範囲と注意点

設置時のご注意


- 既設給水位置を必ず確認してください。
- 右給水の場合や給水ホースの長さが足りない場合は、長さ違いの給水ホースをご購入ください。
- 給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
- 詳細は右表をご確認ください。
- 止水栓は必ず商品同梱の止水栓を取り付けてください。
止水栓が取り替えられない場合は、既設便器の標準止水栓（フィルター付）を使用していれば流用は可能です。
その際はフィルターの清掃をお願いします。

側面・正面からの既設便器




★上図はCS880BRU+普通便座のセット例です。


外形寸法



床設置跡



給水ホース到達範囲



給水位置	給水ホース品番	ホース長さ	対応範囲(上図参照)
標準	同梱の給水ホースをご使用ください	535mm	標準の範囲の最長長さです
A	TCA472	785mm	Aの範囲の最長長さです