

ととのう、TOTO。

コンフォートウエーブシャワー3モード（ミスト）のご紹介

あたたまって、キレイになること。
TOTOが目指したのは、お風呂の本質を追求したシャワー。

ワンタッチで
3つのシャワー
モードに
簡単切り替え

シャワーヘッドの
取り替え方法



1



コンフォートウエーブ
心地よい刺激と節水を両立

体の洗い流しなど
家族全員が使うモード。
使ってうれしい節水効果


2



ナチュラルケアミスト
やさしい肌あたり、
きめ細かい洗浄力

クレンジングや洗顔などの
洗い流しにおすすめ

3



ウォームピラー


お湯に包まれるような新感覚

湯船に入れないときの温まりに、
水はねしにくいので
お子様の入浴時にもおすすめ

3つのモードで、ととのう実感。

※イメージです。


ととのう、仕上がり。 ナチュラルケアミスト



ナチュラルケアミストは、驚きの洗浄力を発揮。
ウルトラファインバブルを含んだミストが
やさしく素肌を包みます。



ウルトラファインバブルとは、直径
1 μ m未満の非常に微細な泡です。



ウルトラファインバブルを含むミスト
の粒が汚れに連続して衝突すること
で、肌表面の汚れを落とします。

「ウルトラファインバブル」は、
一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

ウルトラファインバブルの詳細は、当社HPに掲載しております。



ととのう、温もり。 ウォームピラー



ウォームピラーは、お湯で身体を無駄なく包み、温めます。
湯船に浸かるような温もりで汚れを浮かび上げ、
ナチュラルケアミストとの相乗効果でキレイに洗い流します。

吐水比較

整流機構なしの吐水




ウォームピラー (整流機構あり)




柱状のお湯が、体にまと
わりつくように流れます。

胸部温度

従来シャワー
(TMHG40CR)



ウォームピラー
(TBV03404J)




従来のシャワーより
放熱ロスを少なく
抑え、湯船につかる
ような高い温まりを
実感できます。

[測定条件] マネキン胸部に300mm離れた状態で水を流し吐水10秒後の温度を測定。
室温:22°C~24°C 水温:42°C 流量:8.3L/分

●TMHG40CRは2008~2013年商品。TBV03404Jは2019年~商品。
●洗い場水栓の種類により、必要な水圧条件が異なります。

ととのう、浴び心地。 コンフォートウエーブ



コンフォートウエーブは、節水しながら
快適な浴び心地を実現。
水道代を抑えて、家計をととのえます。

節水比較※1



コンフォートウエーブは、従来品と比較して約35%の節水効果を発揮。ウエーブ
&スプレー2つの水流で節水しながら軽快な刺激ある浴び心地を実現します。

※1 従来品:TM690C1(1987~1998年商品)最適流量10L/分。コンフォートウエーブ:
TBV03456J(2024年~商品)最適流量6.5L/分。*最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定める
方法に基づき、社内モニターして測定した「一番使いやすいと感じる流量」のこと。*お客様の使用
状況によっては節水量がはばつく場合があります。