


## 大幅な節水を実現

### 新尿石抑制・ 節水システムにより、 大幅な節水を 実現しました

定期的に「きれい除菌水」をトラップに満たして汚れの発生を抑制するため、使用後の洗浄水量を少なくし、「超節水」を可能にしました。



〈平均洗浄水量〉器具あたり80回/日 ●超節水タイプ(「きれい除菌水」搭載 UFS900JC・900J・910J):0.8ℓ(毎回洗浄:0.5ℓ、排水管洗浄:0.3ℓ)  
●節水タイプ(UFS900R・910・900WR・910W):1.2ℓ(毎回洗浄:0.9ℓ、排水管洗浄:0.3ℓ)  
※排水管洗浄分を含む